

Connettore maschio NECC-S1G9-C2-M

Codice prodotto: 576031

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Altezza	39,4 mm
Lunghezza	58 mm
Peso prodotto	24 g
Interfaccia Fieldbus	Sub-D, a 9 poli, connettore femmina
Collegamento elettrico	9 poli/9 poli Sub-D/morsetto a vite
Baud rate	1 Mbps
Diametro cavo ammesso	8 mm 8 mm
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-20 °C...70 °C
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva bassa tensione UE
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione