


Piastra di alimentazione VABF-B10-20-P1-G18

Codice prodotto: 576491

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Pressione d'esercizio	-0.09 MPa...1 MPa
Pressione di lavoro	-0.9 bar...10 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Coppia di serraggio max.	1.4 Nm
Peso prodotto	13 g
Tipo di montaggio	Con foro passante
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/8
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale piastra di alimentazione	Alluminio pressofuso