


Sottobase VMPAC-AP-14-2

Codice prodotto: 576573

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	32.8 mm
Lunghezza	169 mm
Dimensioni griglia	26.8 mm
Numero max di posti valvola	1
Pressione di lavoro	-0.9 bar...8 bar
Pressione pilotaggio	3 bar...8 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - Estrema sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso prodotto	160 g
Collegamento pneumatico, porta 2	G1/4
Collegamento pneumatico, porta 4	G1/4
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	Rinforzato con PA