

Morsettiera pneumatica LT-2-PK-3-DA

Codice prodotto: 5866

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Pressione di lavoro	0.1 bar...8 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	5.2 g
Attacco pneumatico	Raccordo a nipplo spinato PK-3
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)