

Tappo CV-PK-6-B

Codice prodotto: 6215

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni del pacchetto	10
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -13.775 psi...145 psi
Pressione operativa in funzione della temperatura	-0.95 bar...10 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Collegamento pneumatico, porta 1	Per diametro esterno tubazione di 8 mm Per nipplo spinato I.D. 6 mm con ghiera
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale della calotta	TPE-U(PU)