

# Raccordo anulare a innesto TK-1/8-PK-4-KU

Codice prodotto: 6284

**FESTO**



## Foglio dati

| Caratteristica                                                 | Valore                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura | 0 bar...10 bar                                                          |
| Classificazione marittima                                      | Certificato See                                                         |
| Conformità PWIS                                                | VDMA24364-B1/B2-L                                                       |
| Collegamento pneumatico, porta 1                               | Filetto maschio G1/8                                                    |
| Collegamento pneumatico, porta 2                               | Per raccordo a nipplo spinato all'interno del diametro di 4 mm con dado |
| Nota sui materiali                                             | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                               |