


Elemento AND ZK-PK-3

Codice prodotto: 6685

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione AND
Collegamento pneumatico, porta 1	PK-3
Collegamento pneumatico, porta 2	PK-3
Tipo di montaggio	Con foro passante
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	120 l/min
Pressione di lavoro	1.6 bar...8 bar
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Materiale corpo	Ottone POM
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dimensione nominale	2.4 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	10 g
Collegamento pneumatico, porta 3	PK-3
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR