



Elettrovalvola BMCH-2-3-1/8

Codice prodotto: 6686

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	2x3/2 vie, monostabile, chiusa
Tipo di azionamento	Elettrico
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	160 l/min
porta di lavoro pneumatica	G1/8
Pressione d'esercizio	-0.095 MPa...0.7 MPa
Pressione di lavoro	-0.95 bar...7 bar
Design	Valvola a otturatore con ritorno a molla
Tipo di reset	Molla meccanica
Grado di protezione	IP65
Dimensione nominale	2.5 mm
Principio di tenuta	Morbido
Numero max di posti valvola	2
Tipo di pilotaggio	Diretto
Consumo corrente, estrazione	30 W
Assorbimento di potenza, attesa	22 W
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Peso prodotto	680 g
Collegamento elettrico	Connettori maschio
Tipo di montaggio	Con foro passante
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/4
Collegamento pneumatico, porta 2	G1/8
Collegamento pneumatico, porta 3	G1/8
Materiale corpo	Alluminio