


Valvola per montaggio a pannello SV-3-M5

Codice prodotto: 6817

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	3/2 vie, chiusa, monostabile
Tipo di azionamento	Manuale
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	65 l/min
Pressione d'esercizio	-0.095 MPa...0.8 MPa
Pressione di lavoro	-0.95 bar...8 bar
Design	Valvola a otturatore con ritorno a molla
Tipo di reset	Molla meccanica
Dimensione nominale	2 mm
Principio di tenuta	Morbido
Posizione di montaggio	Opzionale
Tipo di pilotaggio	Diretto
Direzione del flusso	Non reversibile
lap	Sovrapposizione positiva
Protezione antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Forza di attuazione	12 N
Peso prodotto	40 g
Tipo di montaggio	Fissaggio pannello frontale Con foro passante
Collegamento pneumatico, porta 1	M5
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale corpo	Plastica Ottone