


Selettore HW-6-38

Codice prodotto: 7199

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	8/6 doppio solenoide
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	180 l/min
porta di lavoro pneumatica	M5
Pressione di lavoro	0 bar...8 bar
Tipo di pilotaggio	Diretto
Perdita totale	1 l/h
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Coppia nominale	1.7 Nm
Tolleranza della coppia di serraggio nominale	± 10%
Collegamento pneumatico, porta 1	M5
Collegamento pneumatico, porta 2	M5