

Nipplo spinato per raccordi KSV-PK-4

Codice prodotto: 7216

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione nominale	3.4 mm
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato possibile
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Attacco pneumatico	Per tubo diametro esterno 6 mm
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)