


Valvola a tasto manuale H-4/3-M5

Codice prodotto: 7334

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	4/3 scaricato
Tipo di azionamento	Manuale
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	125 l/min
porta di lavoro pneumatica	M5
Pressione di lavoro	0 bar...8 bar
Tipo di reset	Molla meccanica
Dimensione nominale	4 mm
Principio di tenuta	Morbido
Tipo di pilotaggio	Pilotato
Direzione del flusso	Non reversibile
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Collegamento pneumatico, porta 1	M5
Collegamento pneumatico, porta 2	M5
Collegamento pneumatico, porta 3	Non canalizzato