

Modulo di inibizione VLO-R-M5

Codice prodotto: 7422

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Collegamento pneumatico, porta 1	M5
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	80 l/min
Pressione di lavoro	0.001 bar...6 bar
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L