

Linea di pilotaggio NEBC-S1G25-K-3.2-N-LE25

Codice prodotto: 8001373

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Collegamento elettrico	A 25 poli Connettore a innesto dritto/aperto su un'estremità Sub-D/-
Schermatura	sì
Lunghezza del cavo	3.2 m
Diametro cavo	7 mm
Grado di protezione	IP40 In stato assemblato
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni RoHS UK
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Colore guaina del cavo	grigio
Colore corpo	grigio