

Cursore
DARD-L1-40-S

Codice prodotto: 8001413

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	40
Deviazione radiale +/-	2 mm
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...120 °C
Carico massimo ammissibile a lungo termine in direzione della forza +/-	1800 N
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale del perno	Acciaio fortemente legato
Materiale forcella	Acciaio fortemente legato
Materiale pezzo scorrevole	Ottone
Materiale serratura	Acciaio per molle