

Cavo di collegamento NEBV-

Codice prodotto: 8003577

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzioni aggiuntive	Riduzione corrente di ritenuta Circuito protettivo
Designazione cavo	Senza porta targhetta di identificazione
Frequenza del collegamento	50
Collegamento elettrico 1, funzione	Lato dispositivo di campo
Collegamento elettrico 1, progettazione	Angolare
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento	Connettore femmina Connettore femmina, largo
Collegamento elettrico 1, uscita cavo	Diritto Inclinato
Collegamento elettrico 1, connettore	Schema di collegamento ZC, vite autofilettante Schema di innesto ZC, vite metrica Configurazione dei pin tipo C secondo EN 175301-803 Sub-D
Collegamento elettrico 1, numero di poli	2 25 4 44
Collegamento elettrico 2, funzione	Lato comando
Collegamento elettrico 2, design	Angolare Circolare
Collegamento elettrico ingresso 2, tipo di collegamento	Cavo Connettori maschio
Collegamento elettrico 2, uscita cavo	Diritto Inclinato
Collegamento elettrico 2, del connettore	Schema di collegamento ZB, vite autofilettante M8x1, codifica A secondo EN 61076-2-104 Estremità aperta
Collegamento elettrico 2, numero di collegamenti/nuclei	2 25 3 44
Intervallo di tensione d'esercizio DC	0 V...230 V
Intervallo della tensione d'esercizio AC	0 V...230 V
Lunghezza del cavo	0.5 m...30 m

Caratteristica	Valore
Caratteristiche cavo	Standard applicabile su catene portacavi
Condizioni di test del cavo	Condizioni di test su richiesta
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva EMC Conforme Direttiva bassa tensione UE Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni UK per CEM Istruzioni RoHS UK Secondo i regolamenti del Regno Unito per le apparecchiature elettriche
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale della guaina del cavo	PVC TPE-U(PUR)
Colore guaina del cavo	grigio