


Blocchetto di collegamento VABM-L1-18W-G38-16-M-G

Codice prodotto: 8004924

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni griglia	19 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Numero max di posti valvola	16
Approvazione	c UL us - Recognized (OL)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...60 °C
Peso prodotto	3493 g
Attacco del servopilotaggio 12/14	G1/8
Scarico del servo pilotaggio 82/84	G1/8
Collegamento pneumatico, porta 1	G3/8
Collegamento pneumatico, porta 2	G1/4
Collegamento pneumatico, porta 3	G3/8
Collegamento pneumatico, porta 4	G1/4
Collegamento pneumatico, attacco 5	G3/8
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale blocco di collegamento	Lega di alluminio battuto