

Strozzatore
VFFG-T-M5-6
Codice prodotto: 8025710

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione strozzatore
Tipo di montaggio	Tramite filetto maschio
Portata nominale standard in direzione del flusso	14.6 l/min
Pressione di lavoro	-0.9 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Dimensione nominale	0.6 mm
valore b	0.5
Valore C	0.05 l/sbar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...60 °C
Peso prodotto	0.5 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale vite cava	PA