


Strozzatore VFFG-T-M5-7

Codice prodotto: 8025711

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzione valvola | Funzione strozzatore |
| Tipo di montaggio | Tramite filetto maschio |
| Portata nominale standard in direzione del flusso | 19.1 l/min |
| Pressione di lavoro | -0.9 bar...10 bar |
| Temperatura ambiente | -5 °C...60 °C |
| Dimensione nominale | 0.7 mm |
| valore b | 0.5 |
| Valore C | 0.07 l/sbar |
| Fluido di lavoro | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura di stoccaggio | -20 °C...60 °C |
| Peso prodotto | 0.5 g |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale vite cava | PA |