

# Blocco di collegamento VABM-B10-25E-N12-4-P3

Codice prodotto: 8026290

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni griglia	27.5 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Numero max di posti valvola	4
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso prodotto	1194 g
Tipo di montaggio	Con foro passante
Attacco dell'aria pilotaggio 12	1/8 NPT
Collegamento pneumatico, porta 1	1/2 NPT
Collegamento pneumatico, porta 3	1/2 NPT
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale blocco di collegamento	Lega di alluminio battuto