

Blocchetto di collegamento P VABM-B10-30-G34-5-P53

Codice prodotto: 8026341

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Dimensioni griglia | 32 mm |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Numero max di posti valvola | 5 |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Peso prodotto | 1293 g |
| Tipo di montaggio | Tramite squadretta di fissaggio |
| Collegamento pneumatico, porta 1 | G3/4 |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale blocco di collegamento | Lega di alluminio battuto |