

Blocchetto di collegamento P VABM-B10-30-N34-2-P53

Codice prodotto: 8026347

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni griglia	32 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Numero max di posti valvola	2
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso prodotto	818 g
Tipo di montaggio	Tramite squadretta di fissaggio
Collegamento pneumatico, porta 1	3/4 NPT
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale blocco di collegamento	Lega di alluminio battuto