

Blocco di collegamento VABM-B10-30E-G34-10-P3

Codice prodotto: 8026403

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni griglia	32 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Numero max di posti valvola	10
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso prodotto	4747 g
Tipo di montaggio	Con foro passante
Attacco dell'aria pilotaggio 12	G1/8
Collegamento pneumatico, porta 1	G3/4
Collegamento pneumatico, porta 3	G3/4
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale blocco di collegamento	Lega di alluminio battuto