


Piastra di alimentazione VABF-B10-30-P1A4-G38

Codice prodotto: 8026434

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Pressione d'esercizio	-0.09 MPa...1 MPa
Pressione di lavoro	-0.9 bar...10 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Coppia di serraggio max.	6 Nm
Peso prodotto	167 g
Tipo di montaggio	Con foro passante
Collegamento pneumatico, porta 1	G3/8
Collegamento pneumatico, porta 3	G3/8
Collegamento pneumatico, attacco 5	G3/8
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale piastra di alimentazione	Alluminio pressofuso