



# Piastra di alimentazione verticale VMPA2-VSP-0

Codice prodotto: 8029486

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore                                         |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Dimensioni griglia                       | 21 mm                                          |
| Pressione d'esercizio                    | -0.09 MPa...1 MPa                              |
| Pressione di lavoro                      | -0.9 bar...10 bar                              |
| Pressione di pilotaggio Mpa              | 0.3 MPa...0.8 MPa                              |
| Pressione pilotaggio                     | 3 bar...8 bar                                  |
| Fluido di lavoro                         | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione          |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Temperatura ambiente                     | -5 °C...50 °C                                  |
| Peso prodotto                            | 70 g                                           |
| Collegamento pneumatico, porta 1         | G1/8                                           |
| Nota sui materiali                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)      |
| Materiale piastra di alimentazione       | Rinforzato con PA                              |