

# Raccordo a T NPFC-T-3G34-F

Codice prodotto: 8030239

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore                                          |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Materiale del raccordo filettato         | Ottone nichelato                                |
| Dimensioni del pacchetto                 | 10                                              |
| Pressione di lavoro                      | -0.95 bar...50 bar                              |
| Fluido di lavoro                         | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [:-:-:-] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione           |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Temperatura ambiente                     | -20 °C...150 °C                                 |
| Peso prodotto                            | 214.3 g                                         |
| Collegamento pneumatico, porta 1         | G3/4                                            |
| Collegamento pneumatico, porta 2         | G3/4                                            |
| Nota sui materiali                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)       |