

Raccordo a T NPFC-T-G12-2R12-FMM

Codice prodotto: 8030258

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Materiale del raccordo filettato	Ottone nichelato
Dimensioni del pacchetto	10
Pressione di lavoro	-0.95 bar...50 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:::-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...150 °C
Peso prodotto	100.7 g
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/2
Collegamento pneumatico, porta 2	R1/2
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)