

Tubo in plastica PAN-R-28X2,5-SW

Codice prodotto: 8036208

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	28 mm
Raggio di curvatura rilevante per la portata	350 mm
Diametro interno	23 mm
Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura	-0.095 MPa...0.8 MPa -13.775 psi...116 psi
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	-0.95 bar...8 bar
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0.095 MPa...1.4 MPa -13.775 psi...203 psi
Pressione operativa in funzione della temperatura	-0.95 bar...14 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 °C...80 °C
Peso prodotto secondo la lunghezza	0.207 kg/m
Attacco pneumatico	Per connettore a innesto O.D. 28 mm
Colore	Nero
Durezza Shore	D 62 +/-3
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale tubo	TPE-A