

# Fissaggio a parete

## SAMH-FH-W

Codice prodotto: 8036910

**FESTO**



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Tipo di montaggio	Tramite foro passante e vite
Informazioni sui materiali	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale viti	Acciaio inossidabile ad alta lega
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio	I metalli con una frazione massica di rame superiore all'1% sono esclusi dall'uso. Sono esclusi i circuiti stampati, cavi, i connettori elettrici e le bobine. I metalli con più del 1% di rame come componente della lega sono esclusi dall'uso. Fanno eccezione i circuiti stampati, i cavi, i connettori elettrici e le bobine. I metalli con più del 5% di rame in massa sono esclusi dall'uso. Sono esclusi i circuiti stampati, cavi, i connettori elettrici e le bobine. I metalli con più del 5% di rame come componente della lega sono esclusi dall'uso. Fanno eccezione i circuiti stampati, i cavi, i connettori elettrici e le bobine. I metalli con una percentuale superiore al 5% in massa di rame, zinco o nichel sono esclusi dall'uso. Sono esclusi il nichel contenuto nell'acciaio, le superfici nichelate chimicamente, i circuiti stampati, i cavi, i connettori elettrici e le bobine.