


Valvola unidirezionale VMPA2-RV

Codice prodotto: 8039821

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione di non ritorno pilotata
Tipo di azionamento	Pneumatico
Tipo di montaggio	Clip
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	330 l/min
Pressione d'esercizio	0.05 MPa...0.8 MPa
Pressione di lavoro	0.5 bar...8 bar
Pressione di pilotaggio Mpa	0.05 MPa...0.8 MPa
Pressione pilotaggio	0.5 bar...8 bar
Pressione pilotaggio psi	7.25 psi...116 psi
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Materiale corpo	POM
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Posizione di montaggio	Opzionale
Tipo att., funz. cont. n.-r.	Pneumatico
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	0.5 bar...8 bar
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - Estrema sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...40 °C
Temperatura del fluido	-5 °C...50 °C
Fluido di pilotaggio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Peso prodotto	0.19 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR