


Passaggio nell'armadio elettrico NEFU-D12G4-D12DG4

Codice prodotto: 8040459

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Conforme allo standard	EN 61076-2-101
Tipo di montaggio	Serrato a vite
Collegamento elettrico 1	Connettore femmina diritto, M12x1, a 4 poli, codifica D
Collegamento elettrico 2	Connettore femmina diritto, M12x1, a 4 poli, codifica D
Intervallo di tensione d'esercizio DC	0 V...30 V
Capacità di carico di corrente a 40 °C	4 A
Immunità alle sovratensioni	0.8 kV
Caratteristiche trasmissione	Secondo la categoria 5, EN 50173, classe D In conformità alla categoria 5, ISO/IEC 11801, classe D
Grado di protezione	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-25 °C...85 °C
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Grado di inquinamento	3
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Materiale corpo	Ottone, nichelato
Colore corpo	Argento
Materiale del contatto elettrico	Ottone Bronzo