

Bobina magnetica VACC-S18-120-A1-1A

Codice prodotto: 8040890

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Tipo di azionamento	Elettrico
Posizione di montaggio	Opzionale
Indicazione della posizione di commutazione	no
Ciclo di lavoro	100%
Classe isolante elettrico	H
Caratteristiche dati bobina	24 V AC: 50/60 Hz, potenza 12,0 VA
Fluttuazioni ammesse per la tensione di alimentazione	-15%/+10%
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - Estrema sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Peso prodotto	530 g
Collegamento elettrico	Tipo A Connettori maschio Secondo EN 175301-803
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale della bobina magnetica	PA Acciaio