

# Valvola unidirezionale VABF-L1-10H-H2

Codice prodotto: 8047364

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione valvola	10 mm
Funzione valvola	Funzione di non ritorno pilotata
Pressione d'esercizio	0.05 MPa...0.8 MPa
Pressione di lavoro	0.5 bar...8 bar
Approvazione	c UL us - Recognized (OL)
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Peso prodotto	0.4 g
Tipo di montaggio	Filettato
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)