


# Blocchetto di collegamento P OABM-P-G3-15-8

Codice prodotto: 8049146

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore                                    |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Numero di posizioni del dispositivo      | 8                                         |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| Coppia di serraggio max.                 | 3.3 Nm                                    |
| Coppia di serraggio min.                 | 0.3 Nm                                    |
| Peso prodotto                            | 172 g                                     |
| Tipo di montaggio                        | Con foro passante                         |
| Collegamento pneumatico, porta 1         | G1/8                                      |
| Nota sui materiali                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale sottobase                      | Lega di alluminio battuto                 |