Leva a rullo
VAOM-R4-20-D1-32

Codice prodotto: 8049235



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	20 mm
Tipo di azionamento	Meccanico
Posizione di montaggio	Piano di movimento
Design	Leva a rullo
Tipo di pilotaggio	Diretto
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Tipo di montaggio	Serrato a vite
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale dell'adattatore di fissaggio	Acciaio galvanizzato