

# Leva a rullo unidirezionale VAOM-R4-20-D2-52

Codice prodotto: 8049236

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore                                          |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Larghezza                                | 20 mm                                           |
| Tipo di azionamento                      | Meccanico                                       |
| Posizione di montaggio                   | Piano di movimento                              |
| Design                                   | Leva a rullo unidirezionale con ritorno a vuoto |
| Tipo di pilotaggio                       | Diretto                                         |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione           |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Temperatura ambiente                     | -10 °C...60 °C                                  |
| Tipo di montaggio                        | Serrato a vite                                  |
| Nota sui materiali                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)       |
| Materiale dell'adattatore di fissaggio   | Acciaio galvanizzato                            |