

Kit copertura EASC-L5-150

Codice prodotto: 8049244

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	150
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso prodotto	1000 g
Materiale copertura	Acciaio inossidabile ad alta lega
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)