


# Blocchetto di collegamento VABM-L1-14HWS2-G14-8-GR

Codice prodotto: 8058344

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore                                    |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Dimensioni griglia                       | 16 mm                                     |
| Posizione di montaggio                   | Opzionale                                 |
| Numero max di posti valvola              | 8                                         |
| Approvazione                             | c UL us - Recognized (OL)                 |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| Temperatura di stoccaggio                | -20 °C...60 °C                            |
| Attacco del servopilotaggio 12/14        | M5                                        |
| Scarico del servo pilotaggio 82/84       | M5                                        |
| Collegamento pneumatico, porta 1         | G1/4                                      |
| Collegamento pneumatico, porta 2         | G1/8                                      |
| Collegamento pneumatico, porta 3         | G1/4                                      |
| Collegamento pneumatico, porta 4         | G1/8                                      |
| Collegamento pneumatico, attacco 5       | G1/4                                      |
| Nota sui materiali                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale blocco di collegamento         | Lega di alluminio battuto                 |