

# Kit parallelo EAMM-U-86-S48-60G-177

Codice prodotto: 8059009

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                            | Valore                                    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Dimensione                                | 86                                        |
| Posizione di montaggio                    | Opzionale                                 |
| Velocità di rotazione max.                | 5000 1/min                                |
| Conformità PWIS                           | VDMA24364-B2-L                            |
| Temperatura di stoccaggio                 | -25 °C...60 °C                            |
| Umidità relativa dell'aria                | 0 - 95%                                   |
| Grado di protezione                       | IP40                                      |
| Temperatura ambiente                      | -10 °C...60 °C                            |
| Momento di inerzia di massa               | 175 kgmm <sup>2</sup>                     |
| Coppia di attrito indipendente dal carico | 0.25 Nm                                   |
| Coppia trasmissibile                      | 9.5 Nm                                    |
| Peso prodotto                             | 3300 g                                    |
| Codice interfaccia, attuatore             | S48                                       |
| Codice interfaccia, ingresso motore       | 60G                                       |
| Nota sui materiali                        | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |