


## Kit parallelo EAMM-U-110-S62-88A-207

Codice prodotto: 8059058

**FESTO**



### Foglio dati

| Caratteristica                            | Valore                                    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Dimensione                                | 110                                       |
| Posizione di montaggio                    | Opzionale                                 |
| Velocità di rotazione max.                | 5000 1/min                                |
| Conformità PWIS                           | VDMA24364-B2-L                            |
| Temperatura di stoccaggio                 | -25 °C...60 °C                            |
| Umidità relativa dell'aria                | 0 - 95%                                   |
| Grado di protezione                       | IP40                                      |
| Temperatura ambiente                      | -10 °C...60 °C                            |
| Momento di inerzia di massa               | 799 kgmm <sup>2</sup>                     |
| Coppia di attrito indipendente dal carico | 0.3 Nm                                    |
| Coppia trasmissibile                      | 9.5 Nm                                    |
| Peso prodotto                             | 6900 g                                    |
| Codice interfaccia, attuatore             | S62                                       |
| Codice interfaccia, ingresso motore       | 88A                                       |
| Nota sui materiali                        | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |