

Connettore maschio NPHS-S6-M-G18

Codice prodotto: 8059257

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione nominale	5.5 mm
Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura	-0.095 MPa...1.2 MPa -13.775 psi...174 psi
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	-0.95 bar...12 bar
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	875 l/min...1238 l/min
Portata nominale standardizzata secondo ISO 8778	948.5 l/min...1342 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato possibile
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Coppia nominale	3.5 Nm
Tolleranza della coppia di serraggio nominale	± 10%
Peso prodotto	19 g
Collegamento pneumatico, porta 1	Filetto maschio G1/8
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizione filetto	PA66-GF30/TPE-U
Informazioni sui materiali	Acciaio, zincato