

Tubo in plastica PTFEN-4X0,5-NT-100

Codice prodotto: 8061171

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	4 mm
Raggio di curvatura rilevante per la portata	32 mm
Diametro interno	2.9 mm
Raggio minimo di curvatura	32 mm
Istruzioni per l'uso	Tubo senza sovrastampa
Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura	-0.095 MPa...0.5 MPa -13.775 psi...72.5 psi
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	-0.95 bar...5 bar
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0.095 MPa...1.2 MPa -13.775 psi...174 psi
Pressione operativa in funzione della temperatura	-0.95 bar...12 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Materiale test antincendio	UL94 V-0
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe camera bianca	Elemento installato staticamente, nessuna valutazione significativa possibile secondo ISO 14644-1
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	-20 °C...150 °C
Peso prodotto secondo la lunghezza	0.013 kg/m
Attacco pneumatico	Per connettore a innesto O.D. 4 mm Per nipplo spinato I.D. 4 mm con ghiera Per raccordo a nipplo spinato diametro interno 3 mm con ghiera Per raccordo a nipplo spinato diametro interno 3 mm
Colore	Naturale
Durezza Shore	D 55 +/-5
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale tubo	PTFE