


Kit assiale EAMM-A-L27-40RA

Codice prodotto: 8063446

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza nominale	20.1 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	10000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	0.355 kgmm ²
Coppia trasmissibile	2 Nm
Peso prodotto	111 g
Codice interfaccia, attuatore	L27
Codice interfaccia, ingresso motore	40RA
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)