


Kit assiale
EAMM-A-L48-75GA

Codice prodotto: 8063484

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza nominale	74.4 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	6000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	39 kgmm ²
Coppia trasmissibile	17 Nm
Peso prodotto	780 g
Codice interfaccia, attuatore	L48
Codice interfaccia, ingresso motore	75GA
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)