


Kit assiale EAMM-A-N80-120GB

Codice prodotto: 8063618

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza nominale	82.5 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	5500 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	151 kgmm ²
Coppia trasmissibile	47 Nm
Peso prodotto	2181 g
Codice interfaccia, attuatore	N80
Codice interfaccia, ingresso motore	120GB
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)