


Sottobase accoppiabile
VABV-S6-1Q-G38-CB-T5

Codice prodotto: 8068610

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	41 mm
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva bassa tensione UE
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso prodotto	421 g
Collegamento pneumatico, porta 1	G3/8
Collegamento pneumatico, porta 3	G3/8
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale piastra	Alluminio pressofuso