


Sottobase accoppiabile
VABV-S4-12HS-G-CB-2T5

Codice prodotto: 8068912

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	46 mm
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva bassa tensione UE
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso prodotto	512 g
Collegamento pneumatico, porta 2	G1/8 G1/4
Collegamento pneumatico, porta 4	G1/8 G1/4
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale piastra	Alluminio pressofuso