



Filtro per il vuoto OAFF-G3-5

Codice prodotto: 8068944

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Grado di filtrazione	40 µm
Dimensioni del pacchetto	10
Pressione d'esercizio	-95 kPa...0 kPa -13.775 psi...0 psi
Pressione di lavoro	-0.95 bar...0 bar
Fluido di lavoro	Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7:::]
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso prodotto	1 g
Tipo di montaggio	A pressione Aggancio
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale filtro	Tessuto PA
Materiale corpo	POM
Adatto per l'impulso di espulsione	0.7 MPa 7 bar 101.5 psi