


## Fissaggio su profilo DAMH-L8-40-P-1

Codice prodotto: 8069012

**FESTO**



### Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore                                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Dimensione                               | 40                                                      |
| Posizione di montaggio                   | Opzionale                                               |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione                   |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364-B1/B2-L                                       |
| Temperatura ambiente                     | 0 °C...60 °C                                            |
| Peso prodotto                            | 438 g                                                   |
| Tipo di montaggio                        | Montaggio diretto tramite foro passante                 |
| Nota sui materiali                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)<br>Senza rame |
| Materiale del fissaggio                  | Acciaio inossidabile ad alta lega                       |
| Materiale viti                           | Acciaio galvanizzato                                    |