

Fissaggio su profilo DAMH-L8-32-PL-1

Codice prodotto: 8069015

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	32
Posizione di montaggio	Opzionale
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso prodotto	160 g
Tipo di montaggio	Montaggio diretto tramite foro passante
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) Senza rame
Materiale del fissaggio	Lega di alluminio forgiato anodizzato
Materiale manicotto	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale dado	Acciaio zincato
Materiale viti	Acciaio galvanizzato